



## TESOURÃO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA

Referência de Catálogo	Para Bitolas de Cabos até	Dimensões do Bastão			Peso Aprox.	
		Ø (mm)	Comp. Isolante (m)	Comp. Total (m)	kg	lb
RH1871-4	1/0 CAA (ACSR) Ø 10,11 mm	32	0,71	1,45	3,45	7,50
RH1871-6	1/0 CAA Ø 10,11 mm	32	1,16	2,00	4,00	8,82
RH1873-4	4/0 CAA Ø 14,31 mm	38	0,71	1,45	5,40	11,90
RH1873-6	4/0 CAA (ACSR) Ø 14,31 mm	38	1,16	2,00	6,00	13,20
RH1875-4	336,8 MCM CAA Ø 18,83 mm	38	0,71	1,45	6,00	13,20
RH1875-6	336,8 MCM CAA Ø 18,83 mm	38	1,16	2,00	6,80	15,00



## TESOURÃO COM CATRACA

Referência de Catálogo	Para Bitolas de Cabos até	Dimensões do Bastão			Peso Aprox.	
		Ø (mm)	Comp. Isolante (m)	Comp. Total (m)	kg	lb
RC403-1382	556 MCM CAA Ø 23,5 mm	38	0,79	1,97	5,20	11,46
RC403-1384	556 MCM CAA Ø 23,5 mm	38	1,40	2,58	5,50	12,13



A construção desses tesourões, com sistema de rodízio de plástico, proporciona o mecanismo de acionamento correr macio sobre o tubo RITZGLAS® e a articulação dos tirantes de fibra de vidro reforçada de forma suave.